


Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans



Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.

KENMERKEN

Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions

Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material

Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws

For technical data of fans, please see delivery includes

SPECIFICATIES

Afwerking: Aluminium-verzinkt

Producttype: Montageplaat

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte	Materiaal	Productserie
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte	Materiaal	Productserie
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-254			1		Staal	Interscale
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-205			1		Staal	
24827-207			1		Staal	
24827-305			1		Staal	
24827-307			1		Staal	

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Werkt met	Snelle verzending
24827-154		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-155		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Werkt met	Snelle verzending
24827-175		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-195		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-197		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-254		Montageplaat		Nee
24827-255		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-275		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-295		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-297		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-375		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-395		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-397		Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-105	19HP	Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-107	19HP	Montageplaat	Compacte behuizingen	Nee
24827-205				Nee
24827-207				Nee
24827-305				Nee
24827-307				Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.