


# IP-PRO Aluminum Case, EMC



IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.

## KENMERKEN

Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)

Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529

EMC-shielded

Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I

IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262

Temperature range of the enclosure –40 to +90°C

## SPECIFICATIES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Materiaal:</b>    | Aluminium          |
| <b>Productserie:</b> | IP-PRO ALU EMC     |
| <b>Kleurcode:</b>    | RAL 7001           |
| <b>Type:</b>         | Robuust            |
| <b>Producttype:</b>  | Compacte behuizing |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Beschermingsklasse | Hoeveelheid in verpakking | Kleur       |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 26880-001       | 90mm   | 122mm   | 122mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-002       | 90mm   | 220mm   | 122mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Beschermingsklasse | Hoeveelheid in verpakking | Kleur       |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 26880-003       | 90mm   | 160mm   | 160mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-004       | 90mm   | 260mm   | 160mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-005       | 90mm   | 360mm   | 160mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-006       | 110mm  | 200mm   | 230mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-007       | 180mm  | 200mm   | 230mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-008       | 110mm  | 330mm   | 230mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-009       | 180mm  | 330mm   | 230mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-010       | 110mm  | 401mm   | 230mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-011       | 110mm  | 600mm   | 230mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-012       | 110mm  | 402mm   | 310mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-013       | 180mm  | 402mm   | 310mm  | IP65               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-014       | 110mm  | 600mm   | 310mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |
| 26880-015       | 180mm  | 600mm   | 310mm  | IP67               | 1                         | Zilvergrijs |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking    | Vorm        | Snelle verzending |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| 26880-001       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-002       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-003       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-004       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |

| Catalogusnummer | Afwerking    | Vorm        | Snelle verzending |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| 26880-005       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-006       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-007       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-008       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-009       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-010       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-011       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-012       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-013       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-014       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |
| 26880-015       | Gepoedercoat | Rechthoekig | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

For mechanical modifications, innovative PCB and cable fixing solutions, as well as cooling concepts, please contact us.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**