

LED-lampen voor kasten



De kastverlichting biedt een compacte en flexibele oplossing en biedt snelle, eenvoudige montage en installatie. Voor flexibele montage kan de LED-lamp met schroeven aan de behuizing worden bevestigd of snel met optionele magnetische kits aan een plat stalen oppervlak worden bevestigd. Er is ook een bewegingssensor beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lampen kunnen eenvoudig verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Eenvoudige bekabeling op basis van een plug-and-play systeem.

SPECIFICATIES

Producttype: Licht

Table 1/3

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Type accessoire	Ingangsspanning DC	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
57274	250V max	Lichten			1	Zwart
57275		Lichten			2	Zwart
57265	230V max	Lichten	24V max	396mm	1	Zwart
57272	250V max	Lichten		3000mm	1	Zwart

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Typeaccessoire	Ingangsspanning DC	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
57273	250V max	Lichten		1000mm	1	Zwart

Table 2/3

Catalogusnummer	Diepte	Afwerking	Hoogte	Materiaal	Type	Breedte
57274	14mm	Gladde mat	53mm	Plastic	Cabinet Light, Aansluitblok	18mm
57275	4mm	Gladde mat	30mm		Cabinet Light, Magneet	12mm
57265	40mm	Gladde mat		Plastic	Cabinet Light	33mm
57272		Gladde mat		Plastic	Aansluitkabel	0.3mm
57273		Gladde mat		Plastic	Cabinet Light	

Table 3/3

Catalogusnummer	Kleurtemperatuur	Nominale spanning	Bedrijfstemperatuur	Gewicht	Certificeringen	Snelle verzending
57274		250V	60°C min	0.07kg		Nee
57275				0.08kg		Nee
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS	Nee
57272		250V	60°C min			Nee
57273		250V	60°C min	0.3kg		Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE