

Novastar-kast met glazen deur en achterpaneel



Aluminium framekasten met een aantrekkelijk ontwerp, ideaal voor algemene elektronica, test- en meettoepassingen, audio/video en omroep-toepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Type beveiliging IP 20

Kastbreedte slechts 553 mm

Spoel de bekledingsonderdelen door

Alle staanders (voor en achter) met uitsparingen van 19 inch

Geschroefd, gegoten frame met al-extrusies

Met glazen deur (rookgrijs) en achterpaneel

SPECIFICATIES

Framemateriaal:	Aluminium
Materiaal:	Aluminium; Staal
Producttype:	Kast
Voldoet aan:	IEC 60529; IEC 60297-3-100
Beschermingsgraad:	IP20

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Framekleur	Hoogte	Kleurcode fotolijst	Bekledingsmateriaal	Breedte
-----------------	-----------	------------	--------	---------------------	---------------------	---------

15230-019	12U	Zwart grijs	589mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-020	16U	Zwart grijs	767mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-021	20U	Zwart grijs	945mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-022	38U	Zwart grijs	1745mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-023	38U	Zwart grijs	1745mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-024	43U	Zwart grijs	1967mm	RAL 7021	Staal	553mm
15230-025	43U	Zwart grijs	1967mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-019	12U	Zwart grijs	589mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-020	16U	Zwart grijs	767mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-021	20U	Zwart grijs	945mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-022	38U	Zwart grijs	1745mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-023	38U	Zwart grijs	1745mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-024	43U	Zwart grijs	1967mm	RAL 7021	Staal	553mm
16230-025	43U	Zwart grijs	1967mm	RAL 7021	Staal	553mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Diepte	Statische belasting	Kleurcode bekleding	Pakkethoeveelheid	Voltooien
15230-019	Zwart grijs	600mm	200kg	RAL 7021	1	Poedercoating
15230-020	Zwart grijs	600mm	200kg	RAL 7021	1	Poedercoating
15230-021	Zwart grijs	600mm	200kg	RAL 7021	1	Poedercoating

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Diepte	Statische belasting	Kleurcode bekleding	Pakkethoeveelheid	Voltooien
15230-022	Zwart grijs	600mm	400kg	RAL 7021	1	Poedercoating
15230-023	Zwart grijs	800mm	400kg	RAL 7021	1	Poedercoating
15230-024	Zwart grijs	600mm	400kg	RAL 7021	1	Poedercoating
15230-025	Zwart grijs	800mm	400kg	RAL 7021	1	Poedercoating
16230-019	Lichtgrijs	600mm	200kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-020	Lichtgrijs	600mm	200kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-021	Lichtgrijs	600mm	200kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-022	Lichtgrijs	600mm	400kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-023	Lichtgrijs	800mm	400kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-024	Lichtgrijs	600mm	400kg	RAL 7035	1	Poedercoating
16230-025	Lichtgrijs	800mm	400kg	RAL 7035	1	Poedercoating

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
15230-019	Nee
15230-020	Nee
15230-021	Nee
15230-022	Nee
15230-023	Nee
15230-024	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
15230-025	Nee
16230-019	Nee
16230-020	Nee
16230-021	Nee
16230-022	Nee
16230-023	Nee
16230-024	Nee
16230-025	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE