

Novastar frame, zware uitvoering



Fraai gegoten aluminium frame met een statisch draagvermogen van 400 kg. Aluminium geëxtrudeerd 19 inch rechtop vastgeschroefd op de frames.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 400 kg

19-inch vlak - 60 mm aan voorzijde, 60 mm aan achterzijde

Al-profiel, RAL 7021, incl. aarding

SPECIFICATIES

Framemateriaal:	Aluminium
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Kast/rekframe

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Zwart grijs
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Zwart grijs
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Zwart grijs
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Zwart grijs
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Certificeringen	Snelle verzending
28230-056	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-189	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-192	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-193	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-196	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-197	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-200	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-201	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-204	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-205	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-208	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Certificeringen	Snelle verzending
28230-209	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-212	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-213	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-216	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-217	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-310	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-314	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-319	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-328	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-332	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-337	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-341	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-370	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-374	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-379	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-388	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-392	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-397	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Certificeringen	Snelle verzending
28230-401	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-430	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-434	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-439	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-448	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-452	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-457	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-461	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik	RoHS	Nee
28230-219	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik		Nee
28230-220	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik		Nee
28230-323	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik		Nee
28230-383	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik		Nee
28230-443	RAL 7021	Poedercoating	Zwaar gebruik		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel deuren, achterpanelen, zijpanelen, bovenpanelen, plinten, vloeren, planken, schuifrails en zwenkwielen of verstelbare voetjes afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE