


Panhead Screw, Pozidrive

Panhead Screw, Pozidrive.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Panhead screw, pozidrive

SPECIFICATIES

Producttype: Schroef

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Diameter	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Productserie
21102-024	3mm	6mm	Verzinkt	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Verzinkt	100	M5	
21101-314		5mm	Vernikkeld	100	M2.5	

Catalogusnummer	Diameter	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadm aat	Productserie
21100-021	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	
21101-219		6mm	Vernikkeld	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype
21101-069		8mm	Vernikkeld	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype
21101-220		10mm	Vernikkeld	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype
21100-788		12mm	Verzinkt	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Vernikkeld	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype
21101-222		16mm	Vernikkeld	100	M2.5	Plug-in-eenheid frametype

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Type schroefdraad	Certificeringen	Snelle verzending
21102-024	Panheadschroef		Metrisch	RoHS	Nee
21120-150	Coderingsblok	Behuizing		RoHS	Nee
21101-314	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee
21100-021	Panheadschroef	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nee
21100-022	Panheadschroef	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nee
21100-650	Panheadschroef	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nee
21120-202	Panheadschroef	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nee
21120-203	Panheadschroef	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nee
21101-219	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee
21101-069	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee
21101-220	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee
21100-788	Panheadschroef	Subracks		RoHS	Nee
21101-221	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee
21101-222	Panheadschroef	Achterplaten, Testadapters		RoHS	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE