

Plug-in voorpaneel van de unit voor de statische trapeziumhendel



Op het voorpaneel kan een statische trapeziumhandgreep van kunststof of aluminium worden gemonteerd. Het voorpaneel kan niet worden afgeschermd met een textielpakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel, niet afgeschermd

Voorpaneel, al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel voor handgreep (PIU)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
-----------------	-----------	------------	-------------------	--------------	---------	---------------------

30847-602	3U	3HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-605	3U	6HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd

30847-628	6U	6HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoid, Statisch, Aluminium profiel	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd
30847-632	6U	12HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestig ing voorzijde	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnum mer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC- afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30847-602	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	14.9mm
30847-603	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	20mm
30847-604	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	25mm
30847-605	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	30.1mm
30847-625	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	261.8mm	14.9mm
30847-606	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	35.2mm
30847-607	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	40.3mm
30847-626	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	261.8mm	20mm
30847-608	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	128.4mm	50.5mm
30847-627	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	261.8mm	25mm
30847-629	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101	Nee	261.8mm	35.2mm


Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30847-609	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm	60.6mm
30847-628	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm	30.1mm
30847-630	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm	40.3mm
30847-631	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm	50.5mm
30847-632	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm	60.6mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
30847-602	Nee
30847-603	Nee
30847-604	Nee
30847-605	Nee
30847-625	Nee
30847-606	Nee
30847-607	Nee
30847-626	Nee
30847-608	Nee
30847-627	Nee
30847-629	Nee
30847-609	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
30847-628	Nee
30847-630	Nee
30847-631	Nee
30847-632	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE