

Kit met insteekbare eenheid met Trapezoid-handgreep, niet-afgeschermd, grijs



Insteekmodule, met statische handgreep en plat voorpaneel.
De grijze handgreep is gemonteerd op het voorpaneel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Plat voorpaneel

Handgreep zonder uittrekfunctie

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel met handgreep (PIU)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
20818-017	3U	3HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Afwerking voorzijde
20818-018	3U	4HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-019	3U	5HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-021	3U	7HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-022	3U	8HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-023	3U	10HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-026	6U	5HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-024	3U	12HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-027	6U	6HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-162	6U	7HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-029	6U	10HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-120	6U	12HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-020	3U	6HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-025	6U	4HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
20818-028	6U	8HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)
20818-017	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)
20818-018	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-019	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-021	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-022	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-023	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-026	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm
20818-024	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-027	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm
20818-162	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm
20818-029	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm
20818-120	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)
20818-020	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	128.4mm
20818-025	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm
20818-028	Gepassiveerd	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nee	261.8mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
20818-017	14.9mm	Nee
20818-018	20mm	Nee
20818-019	25mm	Nee
20818-021	35.2mm	Nee
20818-022	40.3mm	Nee
20818-023	50.5mm	Nee
20818-026	25mm	Nee
20818-024	60.6mm	Nee
20818-027	30.1mm	Nee
20818-162	35.2mm	Nee
20818-029	50.5mm	Nee
20818-120	60.6mm	Nee

Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
20818-020	30.1mm	Nee
20818-025	20mm	Nee
20818-028	40.3mm	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE