

Insteekbare eenheidset met XL-handgreep, afgeschermd, zwart, 6 u



De XL-hendel wordt gebruikt voor toepassingen waarbij hoge insteek-/uitdrukkrachten vereist zijn, zoals de VPX- of VXS-normen. Geschikt voor inbrenging en extractie krachten tot 1500N (per paar).

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor toepassingen waarbij hoge insteek-/extractiekrachten vereist zijn, zoals VPX- of VXS-standaarden

Extra opties voor bevestiging van de printplaat beschikbaar

Handgreep vereist extra gegoten bevestigingsblok (combinatie met horizontale rail met korte/lange lip)

U-vormig voorpaneel voor textielpakking

Geschikt voor insteek-/extractiekrachten tot 1500 N (per paar)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10

SPECIFICATIES

Rekhoogte:	6U
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-770	8HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
20848-771	12HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
20848-769	4HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd


Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
20848-770	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	40.3mm	Nee
20848-771	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	60.6mm	Nee
20848-769	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	20mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kit met voorpaneel voor microschakelaar op aanvraag.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE