

Voorpaneel met u-profiel van insteekbare eenheid voor IEL, IET, handgreep, 3 u.



Het voorpaneel van het u-profiel kan worden afgeschermd met een textielpakking. Het kan worden gecombineerd met de IEL en IET of het type 2 handvat in trapezoïde vorm.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor IEL/IET/Trapeziform Type 2 handvat

Al-extrusie, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

U-profiel, afgeschermd met EMC-pakking van textiel

Voorpaneel, 3 u, voor montage aan de voorzijde

Het productieproces zorgt ervoor dat verschillende oppervlaktestructuren verschijnen tussen 4 en 12 pk en 14 tot 16 pk

Roestvrijstalen uitlijningspen ingedrukt

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel voor handgreep (PIU)

Table 1/3						
Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapezoid, type 2	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapezoid, type 2	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapezoid, type 2	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapezoid, type 2	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd

Table 2/3						
Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte (D)	EMC-afscherming	Hoogte (H)
30848-299	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nee (achteraf te installeren)	128.4mm
20848-228	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nee (achteraf te installeren)	128.4mm
20848-230	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nee (achteraf te installeren)	128.4mm
20848-232	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nee (achteraf te installeren)	128.4mm

Table 3/3				
Catalogusnummer	Rekhoogte	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
30848-299	3U	45.38mm		Nee
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	Nee


Catalogusnummer	Rekhoogte	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	Nee
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het EMC-profielzegel afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE