

PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, With EMC Shielding



Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs. Available in different treatments. For O-ring EMC gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs

EMC shielding with conductive O-ring

SPECIFICATIES

Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type accessoire	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20835-598	1	Frontpaneel	Opschroefbare voorzijde	O-ring	Geanodiseerd	Geleidend
20835-889	1	Frontpaneel	Opschroefbare voorzijde	O-ring	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Typeaccessoire	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20835-890	1		Opschroefbare voorzijde			
20835-922	1		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-923	1		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-893	10		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-924	10		Opschroefbare voorzijde		Verchroomd	Verchroomd
20835-928	10		Opschroefbare voorzijde		Geanodiseerd	Geleidend

Table 2/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte	Afwerking	Hoogte	Materiaal
20835-598	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Geanodiseerd	74mm	Aluminium
20835-889	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Geanodiseerd	74mm	Aluminium
20835-890	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink
20835-928	Nee	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte	Snelle verzending
20835-598	12.7mm	Nee
20835-889	12.7mm	Nee
20835-890	12.7mm	Nee
20835-922	12.7mm	Nee
20835-923	12.7mm	Nee
20835-893	12.7mm	Nee
20835-924	12.7mm	Nee
20835-928	12.7mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE