


Stroomverdeeldoos van de stroomverdeeldoos



GFCI-stroomonderbreker robuust met test- en resetknoppen ter bescherming tegen aardingsfouten, die volledige bescherming biedt tegen aardingsfouten. Schroff GFCI-stroomonderbrekers passen in een 19-inch verdeelkast of kleine distributiemodule.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Klikt op DIN-profielrail

Voor montage in 19-inch verdeelkast of kleine verdeelmodule

SPECIFICATIES

Producttype: Stroomverdeler

Table 1/1

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Breedte	Snelle verzending
20119-355	1	17.7mm	Nee
20119-356	1	53.5mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE