


PropacPRO draagbare tas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF PropacPRO-tas biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. De aluminium gegoten frames en profielzijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Bovendien is deze tas voorbereid voor het aanbrengen van een kantelbare draaggreep, die deel uitmaakt van het uitgebreide assortiment accessoires.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage

Voorzien van gaten voor montage van kantelbare draaggreep

Retrofitbare EMC-afscherming

Ventilatiesleuven in onderplaat

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

Vorbereid voor massa/aarding

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
Productserie:	PropacPRO

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
-----------------	-----------	------------	--------	---------------------------	------------------	-------------------

14577-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14577-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14577-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14577-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14577-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14577-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14577-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14577-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14577-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14577-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloctie	Voltoet aan	EMC-afscherming	Afwerking	Hoogte
14577-123	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-125	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-143	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-145	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-163	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-165	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14577-223	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloctie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Afwerking	Hoogte
14577-243	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14577-245	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14577-265	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsklasse	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
14577-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14577-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14577-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14577-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14577-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14577-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14577-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14577-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14577-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14577-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de draaghandgreep apart.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE