

PSU 19-inch lineaire AC/DC-regelaar, dubbel

Lineaire regelaar voor toepassing waarbij slechts een zeer laag geluidsniveau bij de uitgangen mogelijk is.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

2 uitgangsspanningen, galvanisch gescheiden

Hoge regelnauwkeurigheid, lage restrimpel en zeer lage interferentie

Netspanning/netspanning 230 VAC (kan worden omgeschakeld naar 115 VAC met ombouwkit voor netspanning/netspanning)

Geschikt voor medische toepassingen (8 mm veiligheidsspelingen)

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-017	19-inch lineaire regelaar	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-018	19-inch lineaire regelaar	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-022	19-inch lineaire regelaar	230V	24W	2	12V	1A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-023	19-inch lineaire regelaar	230V	30W	2	15V	1A
13105-021	19-inch lineaire regelaar	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	19-inch lineaire regelaar	230V	36W	2	12V	1.5A
13105-028	19-inch lineaire regelaar	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-029	19-inch lineaire regelaar	230V	58W	2	24V	1.2A

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning 2	Stroom 2	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoefveelheid
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
13105-017	RoHS, CE, EN 62368-1	Nee
13105-018	CE, EN 62368-1, RoHS	Nee

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
13105-022	CE, RoHS	Nee
13105-023	RoHS, CE	Nee
13105-021	RoHS, CE	Nee
13105-027	CE, RoHS	Nee
13105-028	RoHS, CE	Nee
13105-029	CE, RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

Uitgangsgegevens bij Ta= 0 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE