

Voeding 19-inch AC/DC, max. vermogen 100 W, dubbel



Inplugbare 19-inch voedingen met H15-connector voor toepassingen zonder ventilator. Met AC-ingang met groot bereik en twee uitgangsspanningen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik 90 ... 254 VAC en 100 ... 360 VDC met actieve vermogensfactorcorrectie (PFC)

2 uitgangsspanningen

Hoge vermogensdichtheid

Efficiëntie tot 80 %

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-116	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	102W	2	15V	3.4A
13100-114	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-115	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	101W	2	12V	4.2A
13100-112	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning 2	Stroom 2	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoefveelheid
13100-116	15V	3.4A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-114	24V	2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-115	12V	4.2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-112	12V	4A	3U	8HP	171.93mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
13100-116	RoHS, CE, UR	Nee
13100-114	RoHS, CE, UR	Nee
13100-115	CE, UR, RoHS	Nee
13100-112	CE, CSA, RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

Uitgangsgegevens bij netspanning > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE