

Voeding 19-inch AC/DC voor VMEbus



Inplugbare 19-inch voeding voor VMEbus-toepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik 90 ... 264 VAC en 130 ... 350 VDC met actieve vermogensfactorcorrectie (PFC)

VMEbus signalering

3 uitgangsspanningen

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1
13100-205	19-inch geschakelde modus	VMEbus Systems	90 – 264V	150W	3	5V
13100-203	19-inch geschakelde modus	VMEbus Systems	90 – 264V	224W	3	5V
13100-204	19-inch geschakelde modus	VMEbus Systems	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Catalogusnummer	Stroom 1	Spanning 2	Stroom 2	Spanning 3	Stroom 3	Rekhoogte
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U

Table 3/3

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
13100-205	8HP	171.93mm	1	Nee
13100-203	12HP	171.93mm	1	Nee
13100-204	12HP	171.93mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Uitvoergegevens op TU = 0 ... 40 °C.

Uitgangsvermogen V2 + V3 = 60 W.

Uitgangsströmen (UL-waarden in haakje): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = 12 V / I3 = 3 A (2 A).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE