

RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded



The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards

Shielded

Version with cover strips

Ventilation slit in base plate

Rear panel perforated

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECIFICATIES

Statische belasting:	25kg
Producttype:	Omkastings
Type:	Behuizing voor 19 inch onderdelen
Productserie:	RatiopacPRO
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte	Materiaal
24572-050	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte	Materiaal
24572-051	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-052	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-053	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-054	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-055	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-056	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-064	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte	Materiaal
24572-065	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-066	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-067	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-068	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Breedte	Snelle verzending
24572-050	IP20	164.4mm	Nee
24572-051	IP20	235.5mm	Nee
24572-052	IP20	235.5mm	Nee
24572-053	IP20	342.4mm	Nee
24572-054	IP20	448.9mm	Nee
24572-055	IP20	448.9mm	Nee
24572-056	IP20	448.9mm	Nee

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Breedte	Snelle verzending
24572-064	IP20	235.5mm	Nee
24572-065	IP20	342.4mm	Nee
24572-066	IP20	448.9mm	Nee
24572-067	IP20	448.9mm	Nee
24572-068	IP20	448.9mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Modifications (special colours or sizes).

Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels).

Assembly service from 1 piece.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE