

Contactdoos, IEC C13, met Wieland®-ingang



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Montagehoogte 1 u.

In overeenstemming met IEC 60320

Horizontale of verticale montage

Uitgang via IEC 60320 C-13-aansluitingen

Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

SPECIFICATIES

Lengte:	438.5mm
Materiaal:	Aluminium; Polyamide
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Functie	Pakkethoeveelheid
60110-340	IEC C13	12	Nee	230V		1

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Functie	Pakkethoeveelheid
60110-341	IEC C13	12	Nee	230V		1
60110-342	IEC C13	12	Nee	230V		1
60110-349	IEC C13	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-350	IEC C13	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-351	IEC C13	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Diepte	Voltooien	Snelle verzending
60110-340	Grijs	44mm	Geanodiseerd	Nee
60110-341	Zwart	44mm	Geanodiseerd	Nee
60110-342	Rood	44mm	Geanodiseerd	Nee
60110-349	Grijs	44mm	Geanodiseerd	Nee
60110-350	Zwart	44mm	Geanodiseerd	Nee
60110-351	Rood	44mm	Geanodiseerd	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE