


Statisch handvat Alu-profiel in Trapezoid-vorm



De statische Alu-profielhandgreep, trapeziumvorm, kan worden gemonteerd op een voorpaneel voor het verwijderen van de printplaat.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aluminium handgreep met profiel

SPECIFICATIES


Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd
Werkt met:	Voorpanelen
Producttype:	Handvat
Type:	Statisch

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Breedte (W)	Snelle verzending
20809-281	3HP	1	Aluminium profiel	Zilver	13.8mm	Nee
20809-284	6HP	1	Aluminium profiel	Zilver	29mm	Nee
20809-286	8HP	1	Aluminium profiel	Zilver	39.2mm	Nee
20809-289	12HP	1	Aluminium profiel	Zilver	59.6mm	Nee
20809-291	21HP	1	Aluminium profiel	Zilver	105.2mm	Nee
20809-292	28HP	1	Aluminium profiel	Zilver	140.8mm	Nee
20809-293	42HP	1	Aluminium profiel	Zilver	212mm	Nee
30809-428		1	Aluminium profiel	Zilver	1000mm	Nee
20809-282	4HP	1	Aluminium profiel	Zilver	18.9mm	Nee
20809-283	5HP	1	Aluminium profiel	Zilver	24mm	Nee
20809-285	7HP	1	Aluminium profiel	Zilver	34.1mm	Nee
20809-287	9HP	1	Aluminium profiel	Zilver	44.3mm	Nee
20809-288	10HP	1	Aluminium profiel	Zilver	49.4mm	Nee
20809-290	14HP	1	Aluminium profiel	Zilver	69.7mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE