

Telescopische schuif universeel, 1 u

Universele telescopische schuif met verlengstuk > 100% en maximaal draagvermogen van 39 kg.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zijdelingse montage op de 19-inch staanders (19-inch vlak blijft vrij voor bevestiging van het verlengstuk/de lade)

Statisch draagvermogen per paar 23 - 39 kg

Kan worden verwijderd

Lengte verlengstuk > 100 %

Railbreedte k = 9,7 mm, max. installatiebreedte van verlengstuk/lade w = 429 mm

SPECIFICATIES

- Materiaal:** Staal
Producttype: Telescopische schuif
Voltooien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-090	356mm	2	39kg	Universeel	Nee

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-091	406mm	2	36kg	Universeel	Nee
20110-092	457mm	2	34kg	Universeel	Nee
20110-093	508mm	2	32kg	Universeel	Nee
20110-094	559mm	2	29kg	Universeel	Nee
20110-095	610mm	2	27kg	Universeel	Nee
20110-096	660mm	2	23kg	Universeel	Nee
20110-097	711mm	2	23kg	Universeel	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Universele telescopische rails kunnen ook zonder extra componenten worden gemonteerd in niet-standaard toepassingen, ook in andere kasten dan 19-inch kasten.

Voor montage op 19-inch vlak dient u de montageset afzonderlijk te bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE