

Telescopische schuif universeel, 2 u

Universele telescopische schuif met verlengstuk > 100% en maximaal draagvermogen van 61 kg.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Railbreedte k = 16 mm, max. installatiebreedte van verlengstuk/lade w = 417 mm

Zijdelingse montage op de 19-inch staanders (19-inch vlak blijft vrij voor bevestiging van het verlengstuk/de lade)

Vergrendelen bij volledig uitschuiven

Lengte verlengstuk > 100 %

Statisch draagvermogen per paar 46 - 61 kg

SPECIFICATIES

- Materiaal:** Staal
Producttype: Telescopische schuif
Voltooien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-100	305mm	2	61kg	Universeel	Nee

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-101	356mm	2	60kg	Universeel	Nee
20110-102	406mm	2	58kg	Universeel	Nee
20110-105	559mm	2	52kg	Universeel	Nee
20110-103	457mm	2	57kg	Universeel	Nee
20110-104	508mm	2	55kg	Universeel	Nee
20110-106	610mm	2	50kg	Universeel	Nee
20110-107	660mm	2	48kg	Universeel	Nee
20110-108	711mm	2	46kg	Universeel	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor montage op een 19-inch vlak bestelt u montagekit separatelyUniversele telescopische rails kunnen ook zonder extra componenten worden gemonteerd in niet-standaard toepassingen, dus ook in andere dan 19-inch kasten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE