

Telescopische schuif, universeel, zware belasting, 2 u



Telescopische schuiven met een draagvermogen van 10 tot 100 kg, een verlenglengte van > 100% en een zijdelingse montage mogelijkheid op 19 inch. Robuuste telescopische schuifrails - geschikt voor de installatie van 19-inch chassis zijn geschikt voor het monteren van serverbehuizingen uit ons productportfolio. Door de extreem robuuste constructie en het hoge laadvermogen kunnen de telescopische schuiven ook worden gebruikt met zeer zware behuizingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen per paar 72 - 100 kg

Zijdelingse montage op de 19-inch staanders (19-inch vlak blijft vrij voor bevestiging van het verlengstuk/de lade)

Eindaanslag gedempt

Lengte verlengstuk > 100 %

Railbreedte k = 19,1 mm, max. installatiebreedte van verlengstuk/lade w = 411 mm

SPECIFICATIES

Materiaal:	Staal
Producttype:	Telescopische schuif
Voltooien:	Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
-----------------	--------	-------------------	---------------------	------	-------------------

20110-190	300mm	2	77kg	Universeel	Nee
20110-198	700mm	2	72kg	Universeel	Nee
20110-196	600mm	2	88kg	Universeel	Nee
20110-195	550mm	2	94kg	Universeel	Nee
20110-194	500mm	2	100kg	Universeel	Nee
20110-191	350mm	2	83kg	Universeel	Nee
20110-193	450mm	2	94kg	Universeel	Nee
20110-192	400mm	2	88kg	Universeel	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor montage op 19-inch vlak dient u de montageset afzonderlijk te bestellen.

Universele telescopische rails kunnen ook zonder extra componenten worden gemonteerd in niet-standaard toepassingen, dus ook in andere kasten dan 19".

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE