


Voorpaneel met u-profiel, afgeschermd, D-Sub uitsparingen



Voorpaneel met u-profiel met uitsparing voor D-Sub-connectoren. Afgeschermd voor EMC-pakking van textiel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

U-profiel, voorpaneel, al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

Voor EMC-textielpakking

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Rekhoogte:	3U
Rekbreedte:	4HP
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel

Producttype: Voorpaneel
Type: Voorpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming: Nee (achteraf te installeren)

Table 1/2

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Aantal pinnen	Behandelde randen
30849-751	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee
30849-750	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 9	Nee
30849-752	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 15	Nee
30849-754	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 25	Nee
30849-753	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 15	Nee
30849-755	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 25	Nee
30849-749	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 9	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
30849-751	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-750	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-752	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-754	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-753	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-755	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee
30849-749	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.


Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Bestel textiel EMC-pakking afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE