

Varistar CP Deco-kast met 19-inch paneelmontage in Deco-frame



Varistar: Zeer veelzijdige, robuuste gelaste elektroniekast met een breed scala aan beschikbare functies, waaronder bescherming tegen stof en water (IP 20 en IP 55), koelopties van ventilatoren tot 40 kW lucht-water chillers, schok-, trillings- en seismische bestendigheid tot NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 en toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming van 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz (getest volgens IEC 61587-3).

KENMERKEN

Open aan voorzijde (geen deur)

19-inch paneelmontage geïntegreerd in decoratiefraam

Achterportier met eenpuntsvergrendeling, zijpanelen met snelsluiting

Statische last?draagvermogen 400 kg (gemonteerd op decoratiefraam)

SPECIFICATIES

Producttype: Kast
Kleurcode bekleding: RAL 7021
Framemateriaal: Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Framekleur	Breedte	Kleurcode fotolijst	Bekledingsmateriaal
10630-036	42U	2000mm	Zwart grijs	600mm	RAL 7021	Staal
10630-035	42U	2000mm	Zwart grijs	600mm	RAL 7021	Staal

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Framekleur	Breedte	Kleurcode fotolijst	Bekledingsmateriaal
10630-033	38U	1800mm	Zwart grijs	600mm	RAL 7021	Staal
10630-034	38U	1800mm	Zwart grijs	600mm	RAL 7021	Staal

Table 2/3

Catalogusnummer	Diepte	Kleur bekleding	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Voltooien	Materiaal
10630-036	800mm	Zwart grijs	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating	Staal
10630-035	600mm	Zwart grijs	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating	Staal
10630-033	600mm	Zwart grijs	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating	Staal
10630-034	800mm	Zwart grijs	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating	Staal

Table 3/3

Catalogusnummer	Statische belasting	Snelle verzending
10630-036	400kg	Nee
10630-035	400kg	Nee
10630-033	400kg	Nee
10630-034	400kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De hendel kan worden toegevoegd aan het achterportier.

Andere afmetingen en versie beschikbaar op ServicePlus EMC. Bestel de basis/steun afzonderlijk. Voor de montage van legplaten en schuifrails is nog een paar paneel-/schuifbevestigingen nodig.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE