

Varistar CP Deco-frame voor kast van 800 W.



Het deco-frame past perfect bij de Varistar CP in een breedte van 800 mm zonder voordeur. Het verbergt kabels aan de zijkanten van de kast, stroomlijnt kabelgeleiding en apparatuurmontage voor een efficiënter installatieproces en verbetert tegelijkertijd het uiterlijk van de kast.

KENMERKEN

Verbergt bekabeling naast de 19"-paneelsteun, waardoor kabelgeleiding en apparatuurmontage worden gestroomlijnd voor een efficiënter installatieproces

Biedt gemakkelijker toegang tot de interne componenten van de kast met scharnierende of verwijderbare panelen, waardoor onderhoud en reparaties eenvoudiger worden

Zorgt voor verbeterde functionaliteit, uiterlijk en duurzaamheid voor Varistar CP-kasten zonder deur

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekframe

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode
21630-920	47U	2200mm	800mm	Zwenkframe	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	Schuifsteunen van 19 inch	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Zwenkframe	1	RAL 7021
21630-925	42U	2000mm	800mm	Schuifsteunen van 19 inch	1	RAL 7021
21630-919	42U	2000mm	800mm	Zwenkframe	1	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode
21630-924	38U	1800mm	800mm	Schuifsteunen van 19 inch	1	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Type	Snelle verzending
21630-920	Poedercoating	Deco Frame	Nee
21630-926	Poedercoating	Deco Frame	Nee
21630-918	Poedercoating	Deco Frame	Nee
21630-925	Poedercoating	Deco Frame	Nee
21630-919	Poedercoating	Deco Frame	Nee
21630-924	Poedercoating	Deco Frame	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het deco-frame biedt gemakkelijker toegang tot de interne componenten van de kast met scharnierende of verwijderbare panelen, waardoor onderhoud of reparaties eenvoudiger worden. Het is een essentiële aanvulling op elke elektronicakast zonder voordeur, met name voor automatische testapparatuur, die verbeterde functionaliteit, uiterlijk en duurzaamheid biedt.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE