

Glazen luik Varistar CP met 3-punts vergrendeling



Glazen deur met 3-punts vergrendeling maakt sterker contact tussen deur en kastframe mogelijk.

KENMERKEN

Glazen deur met 3-punts vergrendeling, met slot

Hendelhendel met sleutel (2 sleutels)

Openingshoek 180°

Veiligheidsglas, 6 mm

Standaard montage, vergrendeling op rechterportier

Kan achteraf worden uitgerust met hendel 24630003 en DIN-profiel halve cilinder met toetsen of drukknop

SPECIFICATIES

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Producttype: Kastdeur

Materiaal: Staal; Glas

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE