

Varistar CP platte stalen deur, seismische IP55, met meervoudige vergrendeling



IP55 seismische stalen deur met hendel en meervoudige vergrendeling.

KENMERKEN

Hendel met drukknop

Openingshoek 180°

Stalen deur met multipoint-vergrendeling voor EMC-toepassingen

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP55

Materiaal: Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/3

Catalogusnummer	Voltoet aan	Voltoeien	Type vergrendeling	Rekbreedte	Type	Werkt met
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling	800HP	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	4-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	5-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Poedercoating	5-punts vergrendeling		Stalen deur, Plain	Varistar CP

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
21630-752	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
21630-753	Nee
21630-754	Nee
21630-755	Nee
21630-756	Nee
21630-757	Nee
21630-758	Nee
21630-759	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE