

Varistar CP seismische basis/Plinth

Een steun maakt functionele opslag van overtollige kabels mogelijk en beschermt het onderste deel van de kast tegen knaagdieren.



KENMERKEN

2 ondersteuningsprofielen, St, 10 mm, zijkant

Seismisch dynamisch draagvermogen 500 kg

Hoogte 103 mm

2 afdekkingen, St, 10 mm, voor en achter

Voldoet aan NEBS, aardbeving beveiligd (maximaal) volgens Bellcore Zone 4, getest met 500 kg, montagegaten voor montage van sokkel

Toegang mogelijk vanaf voor- en achterzijde

SPECIFICATIES

Statische belasting: 400kg

Producttype: Kast/rekbasis

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-110	600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-112	600mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-113	600mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-110	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-111	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-112	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-113	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-114	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-115	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-116	Poedercoating	800mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee
21630-117	Poedercoating	103mm	Base Plinth	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE