

Varistar CP stalen deur, geperforeerd met meervoudige vergrendeling



EMC-deuren met goed contact met het frame en de pakking voor een hoge demping.

De 4-punts vergrendeling helpt bij het bereiken van het noodzakelijke contact om EMI-effecten op elektronica te voorkomen.

KENMERKEN

Geperforeerde deur met 4-punts vergrendeling voor EMC-toepassingen

Interieur gegalvaniseerd

Openingshoek 180°

Hendel met drukknop

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Type vergrendeling
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Poedercoating	3-punts vergrendeling
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Poedercoating	3-punts vergrendeling
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Poedercoating	3-punts vergrendeling
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Poedercoating	3-punts vergrendeling

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Type vergrendeling
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Poedercoating	4-punts vergrendeling
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Poedercoating	5-punts vergrendeling
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Poedercoating	5-punts vergrendeling

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
21630-533	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-534	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-535	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-536	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-537	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-538	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-539	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-540	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-541	Stalen deur, geperforeerd	Nee

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
21630-542	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-543	Stalen deur, geperforeerd	Nee
21630-544	Stalen deur, geperforeerd	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE