

Varistar CP stalen deur, standaard met meervoudige vergrendeling, ingekort



Stalen IP55-deur met hendel en vergrendeling tot 4 punten (>2000 mm).

KENMERKEN

Hoogte van verbindingsplaat 400 mm

Aansluitplaat kan boven of onder worden gemonteerd

Hendel met drukknop

Openingshoek 180°

Stalen deur met maximaal 4-punts vergrendeling

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voltooien	Type vergrendeling	Materiaal	Snelle verzending
21630-372		Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-373		Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-374		Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-375		Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-376		Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-377		Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal, Stainless Staal	Nee
21630-711	RAL 7021	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Nee
21630-712	RAL 7021	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Nee

Catalogusnummer	Kleurcode	Voltooien	Type vergrendeling	Materiaal	Snelle verzending
21630-713	RAL 7021	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal	Nee
21630-714	RAL 7021	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal	Nee
21630-715	RAL 7021	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal	Nee
21630-716	RAL 7021	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Staal	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE