


Varistar CP ventilator bovenklep



Varistar Fan Top Cover met 3 ventilatoren, uitbreidbaar tot 6 ventilatoren.

KENMERKEN

3 axiale ventilatoren gemonteerd (maximaal: 6 ventilatoren)

C14-aansluiting

SPECIFICATIES

Producttype: Fan

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-597	600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-598	600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-736	800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-737	800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-738	800mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-739	800mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-599	600mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-600	600mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-601	600mm	1100mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-602	600mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-603	600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-604	600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-605	600mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-606	600mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-607	600mm	1100mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-608	600mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-609	800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-610	800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-611	800mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-612	800mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-613	800mm	1100mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-614	800mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-740	800mm	1100mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-741	800mm	1200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Werkt met	Snelle verzending
21630-597	IP20		Nee
21630-598	IP20		Nee
21630-736	IP20		Nee
21630-737	IP20		Nee
21630-738	IP20		Nee
21630-739	IP20		Nee
21630-599	IP20		Nee
21630-600	IP20		Nee
21630-601	IP20		Nee
21630-602	IP20		Nee
21630-603		Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Werkt met	Snelle verzending
21630-604		Varistar CP	Nee
21630-605		Varistar CP	Nee
21630-606		Varistar CP	Nee
21630-607		Varistar CP	Nee
21630-608		Varistar CP	Nee
21630-609		Varistar CP	Nee
21630-610		Varistar CP	Nee
21630-611		Varistar CP	Nee
21630-612		Varistar CP	Nee
21630-613		Varistar CP	Nee
21630-614		Varistar CP	Nee
21630-740	IP20		Nee
21630-741	IP20		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schaf de aardingsset, voedingskabel, thermostaat of snelheidsregelaar afzonderlijk aan.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE