

VMEbus ADC / MDC J1 backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

3 u met J1-vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Automatische doorlusconfiguratie (ADC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-103	Backplane	3	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-104	Backplane	4	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-105	Backplane	5	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-106	Backplane	6	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-110	Backplane	10	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-112	Backplane	12	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-113	Backplane	13	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-120	Backplane	20	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-121	Backplane	21	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP
23001-109	Backplane	9	3U	VMEbus, J1, met ADC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
23001-103	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-104	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-105	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-106	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-110	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-112	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-113	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-120	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-121	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee
23001-109	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE