


VMEbus J1/J2 backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

Monolithische backplane, 6 u met J1 en J2 vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-063	Backplane	3	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-064	Backplane	4	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-065	Backplane	5	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-066	Backplane	6	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-067	Backplane	7	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-068	Backplane	8	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-069	Backplane	9	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-070	Backplane	10	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-072	Backplane	12	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-080	Backplane	20	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-081	Backplane	21	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid
23001-063	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	120.5mm	1
23001-067	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	140.8mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid
23001-068	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	161.1mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-polig, 5-polig maaibord	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	242.4mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-polig, 5-polig maaibord	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	425.3mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23001-063	Nee
23001-064	Nee
23001-065	Nee
23001-066	Nee
23001-067	Nee
23001-068	Nee
23001-069	Nee
23001-070	Nee
23001-072	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
23001-080	Nee
23001-081	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE