


1-1 hull lukket hjørne vinkelbrakett



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Hot-Dip galvanisert

Materiale: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	B.	C.	Hullstørrelse (HS)
ZW219A45	313640	1319735	45 °	100 mm	67 mm	14
ZWA219A45	387920		45 °	100 mm	67 mm	14

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skrue følger med	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZW219A45	313640	1319735	6	Ja	10	25mm
ZWA219A45	387920		6	Nei		

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

