

1-2 Hull vinkelbrakett kort hjørne



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	A	B
ZWA202S6	387625	1319840	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		103 mm	42 mm
ZW202	313350	1319731	Stål	Varmegalvanisert	103 mm	42 mm
ZWA202	387620	3532719	Stål	Varmegalvanisert	103 mm	42 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Tykkelse (T)	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)
ZWA202S6	387625	1319840	14	6	Nei	
ZW202	313350	1319731	14	6	Ja	10
ZWA202	387620	3532719	14	6	Nei	

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)
ZWA202S6	387625	1319840	
ZW202	313350	1319731	25mm
ZWA202	387620	3532719	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

