

108 to hull stropp for CPVC rør



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringsskruer

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Pregalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A
1080125EG	597824	3532186	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm
1080100EG	597823	3532185	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm
1080150EG	597825	3532187	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A
1080200EG	597826	3532188	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm
1080075EG	597822	3532184	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Avstand mellom henger
1080125EG	597824	3532186	82.6 mm	30.2 mm	1.95 m Max
1080100EG	597823	3532185	63.5 mm	30.2 mm	1.8 m Max
1080150EG	597825	3532187	87.3 mm	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	3532188	100 mm	30.2 mm	2.4 m Max
1080075EG	597822	3532184	57.2 mm	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

