

109-side Mount stropp for CPVC-rør



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringskruser

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Pregalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A
1090125EG	597829	3532828	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm
1090100EG	597828	3532827	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm
1090150EG	597831	3532829	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A
1090200EG	597832	3532831	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm
1090075EG	597827		20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Avstand mellom henger
1090125EG	597829	3532828	58.7 mm	30.2 mm	1.95 m Max
1090100EG	597828	3532827	49.2 mm	30.2 mm	1.8 m Max
1090150EG	597831	3532829	63.5 mm	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	3532831	76.2 mm	30.2 mm	2.4 m Max
1090075EG	597827		42.9 mm	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

