

122-Serie Z vinkel-flensklips



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Hammerfestet klips kompenserer for takåsens vinkel

Flyttbart hull

Sidemontering

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Flenstykkelse (FT)
122	171690	1319447	Fjærstål	NVent CADDY-armering	6.8 mm	2.8 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B	Statisk belastning
122	171690	1319447	15 mm Min	450N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

