

122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips



FUNKSJONER

Hammerfestet klips kompenserer for takåsens vinkel

Gir en metode for å feste stenger til en takås

SPESIFIKASJONER


Overflate: NVent CADDY-armering

Materiale: Fjærstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Gjengestørrelse (TS)	Flenstykkelse (FT)	B	Statisk belastning
122M6TI	174890	3435476	M6	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M8TI	174980	3435485	M8	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M10TI	175070	1319493	M10	2.8 mm Max	15 mm Min	450N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

