


2000 Beam Clamp Kit



FUNKSJONER

System for lett belastning

Inkluderer klemme og U-kanal

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	A	B.	C.
2300EG	570160	1340703	300mm	25 mm	25 mm	65 mm
2200EG	570140	1340701	200mm	25 mm	25 mm	65 mm
2400EG	570180	1340705	400mm	25 mm	25 mm	65 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	D	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
2300EG	570160	1340703	25 mm	30.5 mm	1700N	490N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	D	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
2200EG	570140	1340701	25 mm	30.5 mm	1700N	490N
2400EG	570180	1340705	25 mm	30.5 mm	1700N	490N

Table 3/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)
2300EG	570160	1340703	340N
2200EG	570140	1340701	340N
2400EG	570180	1340705	340N

Tykkelse (T):	2 mm
Skruediameter (Sc):	6
Hullstørrelse (HS):	11 mm
Høyde (H):	12 mm
Bredde (W):	25 mm
Tiltrekkingsmoment (TQ):	30 N·m
Flenstykkelse (FT):	11 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For et trygt grep, må kanalen gå helt til ytterkanten av hver bjelkeklemme.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

