

2HPS to hull rør stropp



FUNKSJONER

Rørfeste for lett belastning

Monteres direkte på forsiden av et horisontalt eller vertikalt konstruksjonselement

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Pregalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

