


3000 U-kanal



FUNKSJONER

Standard U-kanal for bruk med bjelkeklommene i 3000-serien

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
3004EG	570590	1319895	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3003EG	570580	1319894	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	X	A	B.
3004EG	570590	1319895	13 mm	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	1319894	13 mm	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

