

300M Universal bjelkeklammer



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universal bjelkeklamme for tykke bjelker

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

SPESIFIKASJONER

Materiale: Støpejern

Overflate: Elektrogalvanisert

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hulltype	Hullstørrelse (HS)	Gjengestørrelse (TS)	Flenstykkelse (FT)
30009MM	389500	3535061	Standard	9 mm		18 mm Max
30011MM	389510	3535062	Standard	11 mm		20 mm Max
30013MM	389520	3535063	Standard	13 mm		26 mm Max

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hulltype	Hullstørrelse (HS)	Gjengestørrelse (TS)	Flenstykkelse (FT)
30017MM	389505	3535827	Standard	17 mm		28 mm Max
300M6	386805	3535055	Gjenget		M6	18 mm Max
300M8	386810	3535056	Gjenget		M8	18 mm Max
300M10	386820	3535819	Gjenget		M10	20 mm Max
300M12	386830	3535057	Gjenget		M12	26 mm Max

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning	Sertifiseringer
30009MM	389500	3535061	21 mm	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	3535062	23 mm	14 N·m Min	2500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4005005, ITB
30013MM	389520	3535063	35 mm	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4913044
30017MM	389505	3535827	30 mm	14 N·m Min	5500N	ITB, VdS G4031026, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	3535055	21 mm	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	3535056	21 mm	14 N·m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
300M10	386820	3535819	23 mm	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning	Sertifiseringer
300M12	386830	3535057	35 mm	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4913044

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

