

4G16H T-profilklips med 90° vanlig hull



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra T-profiler

Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon

Ingen verktøy kreves for installasjon

SPESIFIKASJONER

Materiale: Fjærstål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Farge	Hullstørrelse (HS)	Flenstykkelse (FT)
4G16H	170230	1319427	NVent CADDY-armering	Grå	6.4 mm	1.5 mm Max
4G16HWH	576950		Lakkert	Hvit	6.4 mm	1.5 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Størrelse på T-rutenett	Statisk belastning
4G16H	170230	1319427	24mm	180N
4G16HWH	576950		24mm	180N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

