

ADK Strut endehette



nVent CADDY ADK Strut Endekapper gir en sikker og rask løsning for håndtering av skarpe kanter på monteringsskinner. ADK-kappene settes enkelt inn i endene av fabrikk- eller feltkuttede monteringsskinner og hjelper til med å forhindre potensielle skader forårsaket av grove kanter på materialendene. I tillegg fungerer denne enkle løsningen med flere typer monteringsskinneprofiler og er tilgjengelig i flere forskjellige farger for å passe individuelle applikasjoner.

FUNKSJONER

Passer i ERISTRUT type A-kanal

Gir to endehetter for ERISTRUT type C-kanal når de tas fra hverandre

SPESIFIKASJONER

Materiale: Polyetylen

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Struttype	Høyde (H)	Bredde (W)
ADK421	313305	1319726	Blå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm
ADK421GY	313308		Grå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Tykkelse (T)
ADK421	313305	1319726	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Tykkelse (T)
ADK421GY	313308		20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

