

APX ekstern vertikal veggbrakett



FUNKSJONER

Sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Kanaltype	Struttype
APXE01EG	584715	3435935	Stål	Elektrogalvanisert	E0L, E0, E1	
APXE23EG	584710	1319904	Stål	Elektrogalvanisert	E2L, E2, E3	
APXE4STRUTEG	584725	3532058	Stål	Elektrogalvanisert	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APXSTRUTS6	584820	3435936	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APXE01EG	584715	3435935	114 mm	50 mm	5 mm	31 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APXE23EG	584710	1319904	114 mm	50 mm	5 mm	36 mm
APXE4STRUTEG	584725	3532058	144 mm	70 mm	5 mm	43 mm
APXSTRUTS6	584820	3435936	144 mm	70 mm	6 mm	43 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.
APXE01EG	584715	3435935	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	1319904	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	3532058	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	3435936	12 mm	19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

