

Festesett for bjelke



FUNKSJONER

For installasjoner hvor kablen ikke kan vikles rundt stålbjelken

Kan støtte to kabelsystemer ved hjelp av en øyemutter som ankerpunkt

Settet inkluderer bjelkeklammer og øyemuttere

Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Stangstørrelse (RS)	Statisk belastning 1 (F1)
SLBM12	196852	Stål	Electrogalvanisert, Hot-Dip galvanisert	10 - 20 mm	12	400N


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer en punktbelastning på midten av ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 2 representerer en belastning fordelt på to- eller tre punkter på ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 3 representerer en belastning fordelt på fire- eller flere punkter på ledningsinstallasjonen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

