


Beam Clamp med dreining



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Svingbar bjelkeklemme

Egnet for montering på skrå stålstrukturer

Inkluderer M10 mutter og skive

SPESIFIKASJONER

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Tiltrekkingsmoment (TQ)	Vinkel 1 (a1)
HB2HD	336040	3535806	Hot-Dip galvanisert	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min
HB2	336030	3535805	Elektro galvanisert	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel 2 (a2)
---------------	----------------	----------	---------------

HB2HD	336040	3535806	30 ° Max
HB2	336030	3535805	30 ° Max

Ytterligere Produktdetaljer

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

