

Bolt Lukk konduitt/rørklemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med en bolt som holdes på plass og innebygd mutter betyr at det er færre deler å håndtere eller miste

Kombinert hodeskruer fungerer med skrutrekker med flatt spor, sekskantspor, nr. 3 krysspor eller nr. 2 firkantet spor

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Muttertype	Ytre diameter (OD)
CD1B	181190	1340310	Stål	Elektro galvanisert	Innebygd mutter	19 - 25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
CD1B	181190	1340310	7.14 mm	880N	220N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

