

Boltekspansjonsanker, ikke-sprukket betong



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Slitesterkt boltanker

For ikke-sprukket betong

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)	Kapslingsdybde	A	Borekronediameter
CAH10070	402607	M10	70mm	60 mm	3 mm	10mm
CAH08060	402602	M8	60mm	47 mm	3 mm	8mm

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

